

BESTELNR. 172-3083

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Warmhoudlamp
model PLC 500**

GTIN 4017337048274

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 85394900

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (voet) RVS, (lampenkap) verchromd
- 2 infraroodlampen, rood
- Lamphouder: E 27
- 2 beweegbare zwanenhalzen, voor optimale Positionering van de warmtestraling
- Met buigbare zwanenhalzen
- Met 2 aan/uit schakelaars
- Gewicht (netto/bruto): 13 / 18 kg
- Aansluiting: 230 V - 50/60 Hz - tot 2 x 0,25 kW

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

172-3083

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Warmhoudlamp
model PLC 500**

GTIN 4017337048274

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 85394900

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Sluit het apparaat alleen aan op een geaarde stopcontact met de juiste spanning (230 V).
- Zorg ervoor dat het netsnoer vrij is van beschadigingen en niet wordt blootgesteld aan temperaturen hoger dan 50 °C.
- Tijdens het gebruik mag de warmhoudlamp niet in de buurt van brandbare materialen of vloeistoffen worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of bij vochtige omstandigheden om kortsluiting te voorkomen.
- Houd kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van het apparaat, omdat het oppervlak heet kan worden.
- Bedien het apparaat nooit met natte handen.
- Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en mild reinigingsmiddel.
- Beschadigde onderdelen zoals kabels of lampen mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden vervangen.
- Gebruik het apparaat niet bij zichtbare schade en neem contact op met de leverancier.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.